



MANNOL Headlight Polish 9801

Headlight Polish – профессиональный набор для полировки повреждённых пластиковых стёкол всех видов и назначений. Разработан специально для ручной и механической полировки поцарапанных, помутневших или пожелтевших пластиковых фар и иных осветительных приборов без их демонтажа, а также ветровых стекол мототехники и маломерных судов (катеров, моторных лодок, гидроциклов т.д.) и стёкол мотошлемов.

Осколки дорожного покрытия, грязь, соль и реагенты, насекомые, ультрафиолет и прочие погодные факторы повреждают поверхность фар, делая её со временем мутной и плохо пропускающей свет, что значительно ухудшает видимость. Поэтому поверхность фар необходимо периодически полировать.

Свойства:

- Простота и быстрота применения. В среднем, на обработку одной фары уходит 30 минут;
- Позволяет достичь идеальной степени полировки поверхности;
- Восстанавливает яркость фар, повышая видимость и безопасность вождения и придаёт автомобилю более привлекательный внешний вид.

Применение:

Очистите обрабатываемую поверхность водой. Для защиты прилегающих поверхностей используйте клейкую ленту. Смочите поверхность и полируйте равномерно круговыми движениями. Соблюдайте очередность шлифовальных кругов 800 → 1200 → 2000. Используйте каждый круг по несколько минут. Затем полируйте с помощью полировальной губки (оранжевой) и шлифовальной пасты до тех пор, пока поверхность не станет глянцевой и прозрачной. Очистите и тщательно высушите фару. Нанесите на губку для окончания полировки (белую) защищающий от ультрафиолетовых лучей нано-герметик и полируйте в течении 1 минуты. Дайте ему высохнуть в течение 2-х часов.

В комплект набора включены:

- шлифовальный диск самозацепной (для электроинструментов) - 1 шт.
- шлифовальный круг 2000 - 2 шт.
- шлифовальный круг 1200 - 2 шт.
- шлифовальный круг 800 - 2 шт.
- клейкая лента 3000 x 20 мм - 1 шт.
- шлифовальная паста 40 г - 2 шт.
- полировальная губка (оранжевая) - 1 шт.
- губка для окончания полировки (белая) - 1 шт.

- нано-герметик, защищающий от ультрафиолетовых лучей (7.5 мл) -
2 шт.

Specifications
Approval
Recommendation